


# Bus node CPX-FB14

Broj artikla: 526174  
Komponenta koja će prestati da se proizvodi  
[za modularni električni terminal CPX.](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	CANopen
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	115 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozije otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	IO: status Ul/Izl MS: Status modula NS: Status mreže
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Fieldbus interface	2x M12x1, 5-polni Utičnica Sub-D, 9-polna Stezna letva, 5-polna Utikač D-Sub za samo-ugradnju
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	32 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	32 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Brzina prenosa podataka	125, 250, 500 i 1000 kbita/s
Podrška konfiguracije	EDS datoteka
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "SDO" Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 200 mA