

Soft-Start ventil MS6-DE

Broj dela: 527686

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Ručna pomoćna aktivacija | zaustavno impulsno |
| Dizajn | Ležište klipa |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge |
| Vrsta upravljanja | sa predupravljanjem |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Indikator pritiska | sa senzorom pritiska |
| Prikaz uklopnog položaja | sa priborom |
| Radni pritisak | 4 bar...18 bar |
| Normalni nominalni protok | 2600 l/min...6450 l/min |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| Dozvola | c UL - Recognized (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| KC oznaka | KC-EMV |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX) |
| ATEX kategorija za gas | II 3G |
| ATEX kategorija za prašinu | II 3D |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex nA IIC T4 X Gc |

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Eksplzivna zaštita od paljenja prašine | Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X |
| Ex temperatura u okruženju | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 680 g |
| Električni priključak | Oblik C Priključak prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija |
| Prikaz statusa signala | sa priborom |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja voda sa priborom |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |