


Fini filter MS6N-LFM-3/8-BUV

Broj artikla: 531874

FESTO

Filter 1 µm, metalna čaša, automatski ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	MS
Veličina	6
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	950 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	140 l/min
Efikasnost filtera	99,99 %
Maks. količina kondenzata	38 cm ³
Zaštita od ljuštenja	integrirano sa metalnim oklopom
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Težina proizvoda	820 g