

T utični priključak QBT-3/8-1/4-U

Broj artikla: 533317

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	0,177 "
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina kontejnera	5
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	16,226 ft-lbf
Težina proizvoda	1,496 oz
Vrsta pričvršćenja	External hexagon 11/16
Pneumatski priključak 1	Male thread 3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing niklovan PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući