


Precizni regulator pritiska MS6N-LRPB


Broj artikla: 535008

FESTO

Sa NPT navojem



Prikaz primera



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojtvo	Vrednost
Veličina	6
Seriya	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljani precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Manometar	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 sa senzorom pritiska sa manometrom
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 14 bar
Područje regulacije pritiska	0,05 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,02 bar
Protok sekundarnog odzračivanja	220 ... 900 l/min
Normalni nazivni protok	1.600 ... 5.000 l/min
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.000 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Priključak, upravljački vazduh 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijum