


# Filter MS4N-LF-1/4-EUV

Broj artikla: 535690

FESTO

Filter 40 µm, metalna čaša, automatski ispusť kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	4
Seriya	MS
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita od ljuštenja	integrisano sa metalnim oklopom
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.700 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	349 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumski odlivak
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	Aluminijumski odlivak Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material separating plate	POM