


Podmazivač MS4-LOE-1/4-U

Broj dela: 535790

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | 4 |
| Serijska | MS |
| Ugradni položaj | vertikalno +/- 5° |
| Dizajn | Proporcionalni podmazivač uljnom maglinom |
| Maks. količina ulja za punjenje | 36 cm ³ |
| Zaštita posude | integrisan kao metalni omotač |
| Radni pritisak | 1 bar...12 bar |
| Minimalni protok za funkciju podmazivača | 40 l/min |
| Normalni nominalni protok | 2200 l/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Viskozitet ulja | ISO VG 32 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 354 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja voda sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/4 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača | Aluminijum liven pod pritiskom Aluminijumska legura za obrada |
| Materijal providne ploče | PA |