

# Vakuum hvataljka ESG-15

Broj artikla: 189172

FESTO



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Prečnik vakuum hvataljke	15 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Posebne karakteristike	Antistatično
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore Vakuumski priključak bočno sa kompenzacijom visine sa dugačkim kopezatorom visine
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 3
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati okrugli, ekstra dubok
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
Temperatura okoline	-30 ... 200 °C
Vakuumski priključak	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)