


# Vakuum hvataljka komplet ESS-2-SNA

Broj artikla: 189268

FESTO

Potrošni element, lako zamenljiv.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	10 mm
Nazivni prečnik	0,6 mm
Prečnik vakuum hvataljke	2 mm
Zapremina vakuum hvataljke	0,002 cm <sup>3</sup>
Prikladnost za impuls odbacivanja	≤ 4 bar
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Posebne karakteristike	Antistatično
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 1
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Površinski otpor	≤ 0,000 MOhm
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisku	0,1 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	0,5 N
Težina proizvoda	0,1 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Outside diameter 3 mm
Boja	crna/bela tačka
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material suction cup	BR