

Vakuum hvataljka komplet ESS-150-SN

Broj artikla: 189326

FESTO

Iako zamenljivo,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Min. radijus radnog predmeta R	480 mm
Nazivni prečnik	10 mm
Prečnik vakuum hvataljke	150 mm
Zapremina vakuum hvataljke	173,826 cm ³
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodeljivanje držača vakuum hvataljke	Veličina 6
Oblik vakuum hvataljke	okrugli pljosnati
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Pogonski pritisak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nazivni pogonski pritisak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medijum	atmosferski vazduh na osnovu ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	-10 ... 70 °C
Sila držanja na nazivnom radnom pritisaku	900 N
Poprečna sila kod nazivnog pogonskog pritiska	675 N
Težina proizvoda	719 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M20x2
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	50 +/- 5
Material of threaded plug	NBR Čelik, niklovani Čelik pocinkovan i hromiran
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material suction cup	NBR