


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QS-6-MF-D

Broj artikla: 537075

FESTO

Za prigušivanje odlaznog vazduha sa visokim protokom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta pričvršćenja	navojno sa spoljašnjim navojem
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	400 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	290 ... 420 l/min
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	600 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 ... 680 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	32 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Mesing
Material swivel fitting	Cink