

# Mikrofilter MS4N-LFM-1/4-AUV-DA-Z

Broj artikla: 537224

FESTO

Filter 0,01µm, metalna čaša, automatski ispusit kondenzata, sa indikacijom diferencijalnog pritiska, smer protoka sa desna na levo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	MS
Veličina	4
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	360 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	54 l/min
Efikasnost filtera	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	25 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano sa metalnim oklopom
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumski odlivak Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Težina proizvoda	350 g