


Beskontaktni prekidač SIED-M18B-ZS-S-L

Broj artikla: 538279

FESTO

sa utikačem, ugradnja je poravnana.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Oblik | okruglo |
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica |
| Metod merenja | induktivno |
| Nominalni uklopni razmak | 5 mm |
| Osiguran uklopni razmak | 4,05 mm |
| Faktori redukcije | Aluminijum = 0,4 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,7 Bakar = 0,3 Mesing = 0,4 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 ... 85 °C |
| Tačnost ponavljanja | 0,15 mm |
| Digitalni izlaz | beskontaktno 2-žilno |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Histerezis | 0,04 ... 1,15 mm |
| Maks. frekvencija prekidača DC | 490 Hz |
| Maks. frekvencija prekidača AC | 25 Hz |
| Maks. izlazna struja | 300 mA |
| Pad napona | ≤ 8 V |
| Najmanja struja opterećenja | 5 mA |
| Otpornost na kratak spoj | ne |
| Područje pogonskog napona AC | 20 ... 265 V |
| Područje pogonskog napona DC | 20 ... 320 V |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Struja praznog hoda | ≤ 1,5 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | 2-polno M12x1 Utikači |
| Veličina | M18 |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Pritezni moment | 30 Nm |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 50 g |
| Material housing | Mesing PA Niklovano |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |