

# Beskontaktni prekidač SIEF-M12B-NS-S-L-WA

Broj artikla: 538298



Komponenta koja će prestati da se proizvodi

sa utikačem, ugradnja je poravnana.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2025. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Metod merenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	3 mm
Osiguran uklopni razmak	2,43 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 1,0 Nerdajući čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mesing = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Tačnost ponavljanja	0,06 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	0,09 ... 0,45 mm
Maks. frekvencija prekidača DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	$\leq 1,8$ V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	$\leq 15$ mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni Fixcon M12x1 Utikači
Veličina	M12
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	7 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	26 g
Material housing	Mesing PBT Obloženo PTFE-om
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje magnetnih polja	elektromagnetno jednosmerno i naizmenično polje
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress