


Beskontaktni prekidač SIEN-M18B-PS-K-L-PA

Broj artikla: 538325

FESTO

sa kablom, ugradnja poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Metod merenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	5 mm
Osiguran uklopni razmak	4,05 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,35 - 0,5 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,6 - 1,0 Bakar = 0,25 - 0,45 Mesing = 0,35 - 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,1 mm
Digitalni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	0,15 ... 0,75 mm
Maks. frekvencija prekidača DC	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 15 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Veličina	M18
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	2 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	127 g
Material housing	PA ojačan
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	0 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress