


Beskontaktni prekidač SIED-M12NB-ZS-K-L-PA

Broj artikla: 538335

FESTO

sa kablom, ugradnja nije poravnana



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Metod merenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	4 mm
Osiguran uklopni razmak	3,24 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,35 - 0,5 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,6 - 1,0 Bakar = 0,25 - 0,45 Mesing = 0,35 - 0,5 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,08 mm
Digitalni izlaz	beskontaktno 2-žilno
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	0,12 ... 0,6 mm
Maks. frekvencija prekidača DC	60 Hz
Maks. frekvencija prekidača AC	20 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	≤ 6 V
Najmanja struja opterećenja	3 mA
Otpornost na kratak spoj	ne
Područje pogonskog napona AC	20 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	10 ... 300 V
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Struja praznog hoda	≤ 1,5 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	2-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Veličina	M12
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	1 Nm
Način ugradnje	nije poravnano
Težina proizvoda	109 g
Material housing	PA ojačan
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	0 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress