



Beskontaktni prekidač SIEF-Q40S-NA-S-2L

Broj artikla: 538342

FESTO

sa utikačem, ugradnja delimično poravnana.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	kvadratno
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Metod merenja	induktivno
Nominalni uklopni razmak	35 mm
Osiguran uklopni razmak	28,35 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 1,0 Nerđajući čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mesing = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 ... 85 °C
Tačnost ponavljanja	0,7 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Histerezis	1,05 ... 5,25 mm
Maks. frekvencija prekidača DC	250 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 1,8 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 65 V
Preostala talasnost	10 %
Struja praznog hoda	≤ 15 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polno Fixcon M12x1 Utikači
Veličina	40x40x65 mm
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Način ugradnje	delimično poravnano
Težina proizvoda	156 g
Material housing	PA PBT ojačan
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP67
Otpornost na smetnje magnetnih polja	elektromagnetno jednosmerno i naizmjenično polje
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress