



Kombinacija pripremnih grupa MSB6N-1/2:C3J4F3M1-WP

Broj artikla: 543591

FESTO

sastavljen od ručnog on-off ventila, regulatora sa filterom, odvojnog modula sa pritiskom sklopkom bez prikaza, zauljivača, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 5 µm sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispušt kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Veličina | 6 |
| Serija | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom sa priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 5 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Modul za grananje On-off ventil Filter-regulator sa manometrom Standardni zauljivač maglom |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna korpa |
| Manometar | sa manometrom |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 3.200 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Temperatura medijuma | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | 5 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.550 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/2 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | PC |