


# Beskontaktni prekidač SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Broj artikla: 543872

FESTO

električno, sa Reedovim kontaktom, dvožična izvedba, za pogone sa T-profilom, montaža odozgo, sa kablom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Dozvola  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)                 | prema EU-EMV-smernici<br>in accordance with EU RoHS directive   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions   |
| Posebne karakteristike                               | postojano na ulje   |
| Materijal - napomena                                 | RoHS komformnost  |
| Metod merenja  | Reed magnetni   |
| Temperatura okoline                                  | -40 ... 70 °C   |
| Digitalni izlaz                                      | sa kontaktom, bipolarno   |
| Funkcija sklopnog elementa                           | Radni kontakt   |
| Maks. izlazna struja                                 | 80 mA   |
| Maks. izlazna struja u kompletima za pričvršćenje    | 80 mA   |
| Maks. uklopna snaga AC                               | 2,4 VA  |
| Maks. uklopna snaga DC                               | 2,4 W   |
| Maks. uklopna snaga DC u kompletima za pričvršćenje  | 2,4 W   |
| Maks. uklopna snaga AC u kompletima za pričvršćenje  | 2,4 VA  |
| Pad napona   | 4,8 V   |
| Otpornost na kratak spoj                             | ne  |
| Otpornost na preopterećenje                          | ne postoji  |
| Područje pogonskog napona AC                         | 5 ... 30 V  |
| Područje pogonskog napona DC                         | 5 ... 30 V  |
| Zaštita od zamene polova                             | ne  |
| Electrical connection 1, connection type             | Kabl  |
| Electrical connection 1, connection technology       | otvoreni kraj   |
| Electrical connection 1, number of pins/wires        | 2   |
| Odlazni smer, priključak                             | aksijalno   |
| Uslovi ispitivanja kabla                             | Čvrstoća na izmenično savijanje prema Festo normi, uslovi ispitivanja na zahtev<br>Uslovi ispitivanja na zahtev<br>Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Dužina kabla   | 2,5 m   |
| Svojstvo kabla                                       | Standard/suitable for energy chains   |
| Material cable sheath                                | TPE-U(PUR)  |
| Vrsta pričvršćenja                                   | vijčano pričvršćen<br>se može uložiti odozgo u slot   |
| Težina proizvoda                                     | 26,3 g  |
| Material housing                                     | PA<br>visokolegirani čelik, nerdajući   |
| Indikacija stanja                                    | LED žuti  |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 70 °C  |
| Mehanička zaštita                                    | IP65<br>IP68  |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L  |