

Regulator pritiska LRS-1-D-7-MAXI

Broj artikla: 194668

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Vijak regulatora sa bravom, radni pritisak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | Maxi |
| Seriya | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa integrisanom bravom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | predupravljeni klipni regulator |
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odražavanjem |
| Manometar | sa manometrom |
| Pogonski pritisak | 0 ... 16 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,4 bar |
| Normalni nazivni protok | 12.500 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.288 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of connecting plate | Cink |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cink |