


Zakretni pogon DSM-25-270-P-FW-A-B

Broj artikla: 547579

FESTO

sa prirubnim vratilom, fiksni graničnik, prepoznavanje pozicije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	25
Ugao prigušivanja	1,2 deg
Područje podešavanja, ugao zakretanja	0 ... 270 deg
Ugao zakretanja	0 ... 270 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino podešavanje	-6 deg
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. aksijalna sila	50 N
Maks. radijalna sila	120 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Dozvoljeni moment inercije	0,015 kgm ²
Težina proizvoda	725 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of drive shaft	Čelik Niklovano
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje