


Vakuumska usisna mlaznica VN-10-H-T4-PQ2-VA5-R02

Broj artikla: 549252

FESTO

Standard, visoki podpritisak, širina 18 mm, T-oblik sa utičnim priključkom i prigušivačem zvuka. Vakuumski priključak spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojtvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,95 mm
Mera mreže	18 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum Standard
Integrisana funkcija	Prigušivač zvuka otvoren
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje	3,1 bar
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Pogonski pritisak za maksimalni vakuum	4,5 bar
Maks. vakuum	89 %
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	25 l/min
Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska	1,1 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Nivo zvučnog pritiska kod nazivnog pogonskog pritiska	71 dB(A)
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	42 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	G1/4
Material of connecting thread	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material silencer	Aluminijumski odlivak POM PU-pena
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje
Material fitting	Mesing Niklovano