


Zakretni pogon DRVS-32-180-P-EX4

Broj artikla: 2536497

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Veličina | 32 |
| Ugao prigušivanja | 0,5 deg |
| Ugao zakretanja | 0 ... 180 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Konstruktivna struktura | Zakretno krilo |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Varijante | Kardan |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 2 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorija gasa | II 2G |
| ATEX kategorija prašine | II 2D |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas | Ex h IIC T4 Gb X |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex h IIIC T120°C Db X |
| Ex temperatura okoline | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Maks. aksijalna sila | 75 N |
| Maks. radijalna sila | 200 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 10 Nm |
| Dozvoljeni moment inercije | 0,02 kgm ² |
| Težina proizvoda | 912 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material of drive shaft | Čelik, niklovani |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Die-cast aluminium, painted |