


# Elektromagnetni kalem MH-2-110VAC-PA

Broj artikla: 549907

FESTO

za naizmenični napon, bez utičnice.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Min. vreme privlačenja	12 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (Ø)	0,7
Parametri kalema	110 V AC: 14 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 10 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-niski napon-smernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Note on degree of protection	IP00 without connector socket
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Maks. pritezni moment za priključak	2 Nm
Težina proizvoda	150 g
Električni priključak	prema DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar