

Osa sa zupčastim kaišom EGC-80-600-TB-KF-0H-GK

Broj dela: 3013355

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Korisni prečnik pogonskog zupčanika	28.65 mm
Radni hod	600 mm
Veličina konstrukcije	80
Rezerva u hodu	0 mm
Proširenje zupčastog kaiša	0.24 %
Podela zupčastog kaiša	3 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vodenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Elektromehanička linearna osa sa zupčastim kaišem
Vrsta motora	Koračni motor Servo motor
Maks. ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Preciznost ponavljanja	±0,08 mm
Trajanje uključivanja	100%
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Površinski momenti 2. stepena lx	844000 mm ⁴
Površinski momenti 2. stepena ly	1160000 mm ⁴
Maks. sila Fy	3050 N
Maksimalna sila Fz	3050 N
Maks. otpor pri praznom hodu i pomeranju	28 N
Maks. momenat Mx	36 Nm
Maks. sila pomaka Fx	350 N
Torzioni momenat inercije It	551000 mm ⁴
Maseni moment inercije JH po metru hoda	0.19 kgcm ²
Momenat inercije JL po kg korisnog opterećenja	2.05 kgcm ²
Konstantna pomaka	90 mm/U
Materijal krajnje poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano

Karakteristika	Vrednost
Materijal profila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca pogona	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal vođica klizača	Čelik
Materijal šine vođice	Čelik
Materijal remenice	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kizača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal tela za stezanje zupčanika	Liv od nerđajućeg čelika
Materijal zupčastog kaiša	Polihloropren sa staklenim nitima i najlonskom presvlakom