


Reduktor EMGA-60-P-G5-SAS-70

Broj dela: 552191

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	60 mm
Veličina prirubnice motora	70 mm
Torzioni zazor	0.17 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	5:1
Maks. broj obrtaja pogona	13000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	22 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.078 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	35.2 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Zaštita od obrtanja	2.3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Interfejs reduktorskog pogona	60G 70A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen