


# Prenosnik EMGA-120-P-G3-SAS-100

Broj artikla: 552196

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	120 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Zazor zakretanja	0,12 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	6.500 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	115 Nm
Moment inercije prenosnika	2,63 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	184 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	12 Nm/arcmin
Težina proizvoda	6.000 g
Prenosnik interface - gonjena strana	120G 100A
Materijal - napomena	RoHS komfornost