

Rotacijski modul ERMB-25

Broj dela: 552707

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Dizajn	Elektromagentni rotacioni modul sa zupčastim kaišem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Ugao okretanja	beskonačno
Prenosni odnos reduktora	4:1
Težina proizvoda	1460 g
Prečnik pogonskog zupčanika	8 mm
Podela zupčastog kaiša	3 mm
Maks. pogonski broj obrtaja	300 rpm
Maks. broj obrtaja ulaza	1200 rpm
Maks. pogonski momenat	2.2 Nm
Pogonski moment u praznom hodu	0.18 Nm
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal pogonskog vratila	Aluminijumska legura za obrada eloksirano visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal zupčastog kaiša	Polihloropren sa staklenim nitima