


Ventil sa ručicom VHER-H-B43U-G18

Broj dela: 3488214

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | 4/3 sa ventilacijom |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Ugradna širina | 51 mm |
| Normalni nominalni protok | 600 l/min |
| Pneumatski radni priključak | G1/8 |
| Radni pritisak | 0 bar...10 bar |
| Napomena o radnom pritisku | Vakuumski pogon samo na priključku 3 Pri radu sa dva pritiska, pritisak na priključku 1 može biti veći nego pritisak na priključku 3. |
| Dizajn | Rotacioni zasun |
| Nominalna širina | 6 mm |
| Funkcija ispuštanja vazduha | sa mogućnošću prigušivanja |
| Napomena o korišćenju | samo ručno aktiviranje |
| Princip zaptivanja | čvrsto |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Odsustvo preklapanja | da |
| Prikaz uklopnog položaja | sa priborom |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -20 °C...80 °C |
| Temperatura okruženja | -20 °C...80 °C |
| Momenat aktiviranja | 0.9 Nm |
| Težina proizvoda | 260 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak: 4 | G1/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kučišta | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal poluge | Aluminijum liven pod pritiskom |