

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-18-K4-3A-EX4D

Broj dela: 3504741

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Prikaz uklopnog položaja | ne |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| Klasa izolacionog materijala | H |
| Karakteristične vrednosti za kaleme | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 1,8 VA |
| Dozvoljene oscilacije napona | -15 % / +10 % |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS |
| Dozvola za Ex zaštitu izvan EU | EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 22 (ATEX) |
| Institucija koja izdaje sertifikat | BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116 |
| ATEX kategorija za gas | II 2G |
| ATEX kategorija za prašinu | II 2D |
| Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa | Ex db IIC T6, T5, T4 Gb |
| Eksplozivna zaštita od paljenja prašine | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db |
| Ex temperatura u okruženju | T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80 °C: -50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Težina proizvoda | 1700 g |
| Električni priključak | Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal elektromagnetne zavojnice | Aluminijumska legura za obrada Sivi liv |