


# Zakretni pogon

## DAPS-0015-090-RS3-F03-CR

Broj artikla: 552877

FESTO

single-acting, air connection to VDI/VDE 3845 Namur valves, direct flange mounting, stainless steel version.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina aktuatora	0015
Šablon bušenja prirubnice	F03
Ugao zakretanja	90 deg
Priključak vratila, dubina	10,2 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni
Konstruktivna struktura	Kinematika prečke
Prepoznavanje pozicije	bez
Smer zatvaranja	sa desnim zatvaranjem
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Proizvod se može primeniti u SRP/CS do SIL 2 niska potreba
Connection pressure for spring force	0,42 MPa
Priključni pritisak za snagu opruge	4,2 bar
Operating pressure MPa	0,42 ... 0,84 MPa
Pogonski pritisak	4,2 ... 8,4 bar
Nominal operating pressure	0,56 MPa
Nazivni pogonski pritisak	5,6 bar
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-Ex-zaštita-smernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Mesto izdavanja sertifikata	TÜV Nord 212170801
ATEX kategorija gasa	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Obrtni moment kod nazivnog pogonskog pritiska i 0° zakretnog ugla	17,6 Nm
Obrtni moment kod nazivnog pogonskog pritiska i sa uglom zakretanja 50°	9,3 Nm
Obrtni moment kod nazivnog pogonskog pritiska i sa uglom zakretanja 90°	13,8 Nm
Opružni povratni moment kod zakretnog ugla 0°	7,5 Nm
Opružni povratni moment kod zakretnog ugla 50°	5,6 Nm
Spring return torque at 90°	11,3 Nm
Snaga opruge	3
Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0°	0,6 l
Težina proizvoda	1.600 g
Priključak vratila	T9
Pneumatski priključak	G1/8

Svojstvo	Vrednost
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material cover	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala, poklopac	1.4408
Material seals	FPM NBR PUR
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući
Material shaft	visokolegirani čelik, nerđajući
Broj materijala vratila	1.4301