

Filter od aktivnog uglja MS6-LFX-1/2-U-HF

Broj artikla: 552927

FESTO

za seriju MS. Kompresovani vazduh. Tehnički bez ulja



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Veličina | 6 |
| Seriya | MS |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Konstruktivna struktura | Filter od aktivnog uglja |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano sa metalnim oklopom |
| Pogonski pritisak | 0 ... 20 bar |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 2.500 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medijuma | 5 ... 30 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,003 mg/m ³ |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.500 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material filter | Aktivni ugalj |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material bowl | Aluminijumska legura za kovanje |