

Fini filter MS9-LFM-N1-BUM

Broj artikla: 553020

FESTO

Filter 1 µm, metalna čaša, ručni ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	MS
Veličina	9
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	1 µm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	0 ... 20 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha	7.000 l/min
Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha	350 l/min
Efikasnost filtera	99,99 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m ³
Ex temperatura okoline	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material of cover	PA
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	Aluminijumska legura za kovanje
Material screen	PA
Material seals	NBR
Težina proizvoda	2.000 g