

Komplet nabranog meha DADB-S1-12-S151-200

Broj dela: 553397

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	22 mm
Veličina konstrukcije	12
Područje hoda	151 mm...200 mm
Produžetak klipnjače	59 mm
Oblik	okrugli
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Meh, komplet sa zahvaćenim izduvnim vazduhom
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikel u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Otpornost na medijume	Prašine Opilci Ulja Maziva Benzini
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	16 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnom šipkom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal delova za adaptaciju	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal meha	NBR
Materijal navojne čivije	visokolegirani čelik, nerđajući