


# Beskontaktni prekidač SIEF-M12B-NS-K-L

Broj artikla: 553544

FESTO

sa kablom, ugradnja poravnana.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	okruglo
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Nominalni uklopni razmak	3 mm
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,16 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Maks. frekvencija prekidača DC	3.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žilno Kabl
Dužina kabla	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Veličina	M12
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	105 g
Material housing	Mesing TPE-O hromirano
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP68
Otpornost na smetnje magnetnih polja	elektromagnetno jednosmerno i naizmenično polje
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3