

# Plastično crevo PAN-12X1,75-GN

Broj artikla: 553922

FESTO

Standardna O.D creva, termički i mehanički visoko opteretivo.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	12 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	64 mm
Unutrašnji prečnik	8,4 mm
Min. radius savijanja	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,7 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 246,5 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,06 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 12 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-A