

Linearni pogon DLGF-G-20-100-PPSA

Broj artikla: 5074918

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	100 mm
Prečnik klipa	20 mm
Prigušivanje	PPS: samopodesivo pneumatsko prigušivanje krajnjih položaja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vođica	Osnovna vođica
Princip pogona	pričvršćenje oblikom (prorez)
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Način funkcionisanja	dvosmerno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Dužina prigušivanja	9,6 mm
Maks. sila Fy	0 N
Max. force Fz (towards the drive)	98 N
Max. force +Fz (away from the drive)	54 N
Maks. moment Mx	0,6 Nm
Maks. moment My	2,2 Nm
Maks. moment Mz	0,7 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	188 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
Pokretna masa	66 g
Težina proizvoda	872 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Vrsta pričvršćenja	Direct mounting via through-holes sa priborom
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost Free of copper
Material cover	Die-cast aluminium, coated
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Anodised aluminium