

Okrugli cilindar DSNU-S-25-200-P-A-MX

Broj artikla: 5228239

★ Kernprogramm

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 200 mm |
| Prečnik klipa | 25 mm |
| Navoj klipnjače | M10x1,25 |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Operating pressure MPa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 0,6 ... 10 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroom class | ISO class 6 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247,4 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 294,5 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 63,6 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 6 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 180,2 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 11 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material cover | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material piston rod | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Material cylinder barrel | visokolegirani čelik, nerđajući |