


Plastično crevo PAN-V0-12X1,5-GN

Broj dela: 525473

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	14 mm
Spoljašnji prečnik za utični priključak	12 mm
radijus skretanja od značaja za protok	65 mm
Unutrašnji prečnik	9 mm
Min. radijus skretanja	43 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Napomena o radnom pritisku	Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C Voda: maks. 0,3 MPa na maks. 90 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0 (plašt)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.133 kg/m
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Šoru	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PA12-P PVC-P