


Vakuumska usisna mlaznica VN-10-H-T4-PQ2-VA5-RQ3

Broj artikla: 526153

FESTO

Standard, visoki podpritisak, širina 18 mm, T-oblik sa utičnim priključkom. Vakuumski priključak spoljašnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,95 mm
Mera mreže	18 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum Standard
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje	3,1 bar
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Pogonski pritisak za maksimalni vakuum	4,5 bar
Maks. vakuum	89 %
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	25 l/min
Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska	1,1 s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	33 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	QS-8
Vakuumski priključak	G1/4
Material of connecting thread	Aluminijumska legura za kovanje
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje
Material fitting	Mesing Niklovano