

# Filter-regulator LFR-M5-D-7-5M-MICRO

Broj artikla: 526273


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priključni navoj u kućištu, sa manometrom, ručni ispust kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2023. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Micro   |
| Serija                          | D   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 5 µm  |
| Ispust kondenzata               | ručno rotacioni   |
| Konstruktivna struktura         | Filter-regulator sa manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata       | 3 cm <sup>3</sup>   |
| Manometar                       | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak               | 1 ... 10 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. histerezis pritiska       | 0,3 bar   |
| Normalni nazivni protok         | 110 l/min   |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - Moderate corrosion stress                                       |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 104 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1         | M5  |
| Pneumatski priključak 2         | M5  |
| Materijal - napomena            | RoHS komfornost   |
| Material housing                | Aluminijumska legura za kovanje                                     |
| Material bowl                   | PC  |