



Ventil za uspostavu pritiska VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N

Broj artikla: 558233

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. pozitivni ispitni impuls kod 0 signala	2.500 μ s
Maks. negativni ispitni impuls kod 1 signala	1.400 μ s
Otpornost na vibracije	Ispitivanje transporta sa stepenom težine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	sa blokiranjem samopovratno pomoću električnog signala za aktiviranje
Konstruktivna struktura	Klipni klizač
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Snabdevanje upravljačkim vazduhom	interno
Smer protoka	nije reverzibilno
Funkcija ventila	Funkcija uspostave pritiska
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Napomena za dinamičku silu	Frekvencija preklapanja najmanje 1/mesecu
Switching position sensing	Preklopni položaj sa senzorom
Operating pressure MPa	0,2 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Predpodešavanje, pritisak preklapanja	0,4 MPa
Normalni nazivni protok, provetranje	3.000 l/min
Normalni nazivni protok, odzračivanje	3.300 l/min
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Parametri kalema	24 V DC: 2.5 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	605 g
Električni priključak	Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četvorougaooni oblik
Priključak senzora	Utikači 4-polno M12x1
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči
Priključak, upravljački pomoćni vazduh 12/14	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2

Svojstvo	Vrednost
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličina 01 prema ISO 5599-2
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material screws	Čelik pocinkovano