


Mehanički odvajač HPV-14-40-A

Broj dela: 529352

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	14 mm
Maks. preciznost uamene	0.3 mm
Maks. zazor potiskivača Sx	0.05 mm
Maks. zazor potiskivača Sz	0.03 mm
Maks. zazor ugla zahvatne čeljusti ax	0.07 deg
Maks. zazor ugla zahvatne čeljusti ay	0.12 deg
Maks. zazor ugla zahvatne čeljusti az	0.175 deg
Ugradnja eksternih prstiju	Prolazni otvor
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Dvostruki klip Klipnjača Blokadni zasun zaštićen od obrtanja
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
polovina takta	234.2 ms
Zaštita od obrtanja/vodica	Četvorougaona vodica
Vreme ciklusa	468.4 ms
Radni pritisak	3 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Maks. sila na Fz prstu, statički	100 N
Maks. momenat na Mr prstu, statički	5 Nm
Maks. momenat na Mx prstu, statički	5 Nm
Maks. momenat na My prstu, statički	5 Nm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	75 N

Karakteristika	Vrednost
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	90 N
Težina proizvoda	460 g
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje	150 g
Alternativni priključci	M5
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa unutrašnjim navojem i centrirajućim rukavcem sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Pneumatski priključak	M5