

Mikrofilter MS6-LFM-1/4-ARM

Broj artikla: 529663

FESTO

Filter 0,01 µm, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, ručni
ispust kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Serija | MS |
| Veličina | 6 |
| Konstruktivna struktura | Filter sa vlaknima |
| Finoća filtera | 0,01 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Pogonski pritisak | 0 ... 20 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha | 900 l/min |
| Min. standardni protok za klasu čistoće vazduha | 135 l/min |
| Efikasnost filtera | 99,9999 % |
| Maks. količina kondenzata | 38 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Plastična zaštitna korpa |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Preostali sadržaj ulja | 0,01 mg/m ³ |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |
| Material filter | Borsilikatna vlakna |
| Material bowl | PC |
| Material seals | NBR |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Težina proizvoda | 600 g |