

# Priključni kabl VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

Broj artikla: 562389

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                             | Vrednost                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Električni priključak                                | Kabl sa utikačem                     |
| Svojstvo kabla                                       | Standard                             |
| Min. radijus savijanja kabla                         | 84 mm                                |
| Prečnik kabla                                        | 11,2 mm                              |
| Struktura kabla                                      | 25x0,34                              |
| Mehanička zaštita                                    | IP67<br>prema IEC 60529              |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 80 °C                         |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)                 | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Materijal - napomena                                 | RoHS komfornost                      |
| Klasa korozione otpornosti KBK                       | 2 - Moderate corrosion stress        |
| Material cable sheath                                | PVC                                  |