


# Kombinacija pripremnih grupa MSB6N

Broj artikla: 532307

FESTO

Sa NPT navojem



## Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Veličina	6
Seriya	MS
Način aktiviranja	električno ručno Pneumatski
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Finoća filtera	0,01 ... 40 µm
Konstruktivna struktura	Modul za grananje Filter od aktivnog uglja Regulator pritiska sa manometrom Ventil za uspostavljanje pritiska i odzračivanje Ventil za uspostavu pritiska Senzor protoka On-off ventil Filter sa vlaknima Filter-regulator sa manometrom Filter-regulator bez manometra Membranski sušač Proporcionalni standardni zaujljivač maglom Sinter filter sa centrifugalnim odvajanjem Odvajač kondenzata električno podesivi regulator pritiska predupravljeni precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa predpritiskom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna korpa integrisano sa metalnim oklopom
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz sa senzorom pritiska
Manometar	sa senzorom pritiska sa manometrom
Pogonski pritisak	1,5 ... 20 bar
Područje regulacije pritiska	0,3 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.700 ... 4.800 l/min
Parametri kalema	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 3 VA, snaga držanja 2,4 VA 24 V DC: 1.5 W 24 V DC: 1.8 W
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)

Svojstvo	Vrednost
CE znak (vidi izjavu o uskladenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Material housing	Aluminijumski odlivak
Material bowl	PC