


# Vakuumska usisna mlaznica VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

Broj artikla: 532631

FESTO

sa impulsom za odbacivanje i integrisanim elektromagnetnim ventilom.  
Standard, visok usisni volumen, širina 14 mm, T-oblik sa utičnim  
priklučkom i prigušivačem zvuka otvorenim.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik, Lavalova mlaznica	0,7 mm
Mera mreže	14 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoka usisna zapremina
Ručno pomoćno aktiviranje	Dodirno
Integrirana funkcija	Ventil za impuls odbacivanja pneumatski On-off ventil električni Prigušivač zvuka otvoren
Konstruktivna struktura	T oblik
Funkcija ventila	2/2
Pogonski pritisak za maksimalno usisno strujanje	4 bar
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Nazivni pogonski pritisak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	30,9 l/min
Vreme napajanja vazduhom kod nazivnog pogonskog pritiska	0,83 s
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Električna primljena snaga	1,2 W
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Nivo zvučnog pritiska kod nazivnog pogonskog pritiska	64 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	63 g
Električni priklučak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H - profilom sa priborom
Pneumatski priklučak 1	QS-6
Pneumatski priklučak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priklučak	QS-6
Material of connecting thread	Aluminijumska legura za kovanje, eloksirana
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA ojačan POM ojačano
Material silencer	PE

Svojstvo	Vrednost
Material screws	Čelik
Material transmitter nozzle	Aluminijumska legura za kovanje
Material fitting	Mesing Niklovano