

Fini filter

LFMB-D-MIDI-DA



Broj artikla: 532812

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Uložak filtera 1 μm , sa metalnom zaštitnom šoljom, sa diferencijalnim prikazom pritiska, ručni ispušt kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Serija	D
Veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	1 μm
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertni gasovi
Efikasnost filtera	99,99 %
Maks. količina kondenzata	43 cm^3
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,5 mg/m^3
Indikacija diferencijalnog pritiska	Optički prikaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Težina proizvoda	595 g