

Spiralno plastično crevo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Broj artikla: 533466

FESTO

visoko fleksibilno, tkaninom ojačano, u velikoj meri otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	4,8 m
Spoljašnji prečnik	11,7 mm
Dužina bloka	1,172 m
Radius savijanja, merodavan za protok	65 mm
Unutrašnji prečnik	7,9 mm
Prečnik namotaja	51 mm
Broj zavoja	41
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 13 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	12,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	480 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Spoljašnji navoj G3/8
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 87 +/- 3
Material of connecting thread	Mesing Niklovano
Material buckling protection	POM
Material tubing	TPE-U(PU)