

# Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4-FRC6:J2M1

Broj artikla: 533957

FESTO

Kombinacija regulatora pritiska sa filterom i zauljivačem, maksimalni izlazni pritisak 12 bara, filter 40 µm, sa manometrom, vijak regulatora sa bravom, plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom, automatski ispušt kondenzata, smer protoka sa leva na desno.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina                               | 4                                                                                                                                   |
| Serija                                 | MS                                                                                                                                  |
| Osiguranje aktiviranja                 | Okretno dugme sa integrisanom bravom                                                                                                |
| Položaj ugradnje                       | vertikalno +/- 5°                                                                                                                   |
| Finoća filtera                         | 40 µm                                                                                                                               |
| Ispust kondenzata                      | potpuno automatski                                                                                                                  |
| Konstruktivna struktura                | Filter-regulator sa manometrom<br>Proporcionalni standardni zauljivač maglom                                                        |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan<br>sa predpritiskom kompenzacijom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja                   | Plastična zaštitna korpa                                                                                                            |
| Manometar                              | sa manometrom                                                                                                                       |
| Pogonski pritisak                      | 1,5 ... 12 bar                                                                                                                      |
| Područje regulacije pritiska           | 1 ... 12 bar                                                                                                                        |
| Normalni nazivni protok                | 900 l/min                                                                                                                           |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni gasovi                                                                 |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)                                                                                |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 2 - Moderate corrosion stress                                                                                                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                   |
| Temperatura ležaja                     | -10 ... 60 °C                                                                                                                       |
| Food-safe                              | See Supplementary material information                                                                                              |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                                   |
| Temperatura medijuma                   | 5 ... 60 °C                                                                                                                         |
| Temperatura okoline                    | 5 ... 60 °C                                                                                                                         |
| Težina proizvoda                       | 500 g                                                                                                                               |
| Vrsta pričvršćenja                     | sa priborom                                                                                                                         |
| Pneumatski priključak 1                | 1/4 NPT                                                                                                                             |
| Pneumatski priključak 2                | 1/4 NPT                                                                                                                             |
| Material housing                       | Aluminijumski odlivak                                                                                                               |
| Material bowl                          | PC                                                                                                                                  |